

BARCA DE LABORATORIO

MODELOS BAC-B-400MM / BAC-B-800MM / BAC-B-1200MM

DESCRIPCIÓN GENERAL

Barca de laboratorio para teñido, blanqueo y lavado de pruebas más grandes, con temperaturas hasta hervor (100°). Barca con aspa construida en acero inoxidable con ventana de vidrio en la tapa para acompañar el proceso. Velocidad de la aspa de transporte ajustable. Calentamiento por medio de resistencias eléctricas, o a vapor. Enfriamiento y lavado por medio de desborde de agua accionado por una válvula solenoide.

Barca disponible con ancho de rolos 400mm, 800mm y 1200mm.

Un microprocesador Becatron modelo Datex Touch Screen 35 colorido (exclusivo MATHIS) basado en sistema operacional Windows CE 5.0, con 102 programas de 50 pasos para el control del proceso automático, como temperaturas, tiempos, alarmas, accionamiento, lavado (por desborde). En la pantalla gráfica permite verse la curva real del teste comparada a la curva programada.



Microprocesador Datex Touch Screen 35




DATOS TÉCNICOS - MODELOS		BAC-B-400	BAC-B-800	BAC-B-1200
Ancho de rolos		400 mm	800 mm	1200 mm
Ancho útil de rolos		350mm	750mm	1150mm
Volumen de baño		8 - 30 litros	15 - 58 litros	22 - 96 litros
Peso de la prueba (aprox.)		hasta 1 kg	hasta 2 kg	hasta 3 kg
Calentamiento		eléctrico o a vapor	eléctrico o a vapor	a vapor
Potencia / Voltaje		5 kW / 1 x 220V	9,5 kW / 1 x 220V	2 kW / 1 x 220V
Dimensiones (L x P x A)		60 x 70 x 40cm	60 x 110 x 40cm	60 x 151 x 49cm
Peso (aprox.)		80 kg	100 kg	120 kg

aspa de la barca



vista frontal y lateral de BAC-400mm



Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
 CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
 Telefon 41(0)44-852 5050
 Telefax 41(0)44-850 6707
 E-Mail info@mathisag.com
 Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
 06707-050 Cotia - SP, Brasil
 Tel: 55 (0)11 3883-6777
 Fax: 55 (0)11 3883-6750
 E-mail: mathis@mathis.com.br
 Site: www.mathis.com.br